

2m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M

Productcode: MXTMMHQ2M



De 2 meter lange MXTMMHQ2M VGA-kabel is ontworpen voor hoogst mogelijke videokwaliteit via VGA en is uitermate geschikt voor toepassingen met resoluties van 1920x1200 en hoger.

Deze duurzaam uitgevoerde coaxiale VGA-kabel (HD15 naar HD15) elimineert de vage beelden inherent aan niet-coaxiale kabels en biedt superieure EMI-interferentiebescherming met behulp van ferrietkernen aan de uiteinden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)

Eigenschappen

- Drievoudig coaxiale kabel met gevlochten paar voor kristalheldere weergave
- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	14
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	1

Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)


Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 80 °C
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	1.2 in [30.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	9.7 oz [275.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.1 oz [285.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2m Coax Hoge Resolutie Monitor VGA Kabel - HD15 M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

