

3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

製品ID: MXTMMHQ3M



VGAで最高のビデオ画質を実現する高解像度同軸ケーブル(3m)。1920x1200以上の高解像度出力に最適です。

このVGAビデオ同軸ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸VGAケーブルに固有な映像の「ゴースト障害」や、画像のふれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 古くなった(または紛失した)VGAモニターケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
- ・ 高解像度VGAモニター(1920×1200)対応

製品の特長

- ・ 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
- ・ 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- ・ 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニターで再現する75Ωインピーダンス整合
- ・ 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	14
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)
フェライト数	1

コネクタ

コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

環境条件

動作温度	0 to 60 ° C
保存温度	-20 to 80 ° C
湿度	0~80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	3.3 cm [1.3 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	377.0 g [13.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.8 cm [13.3 in]
パッケージ横	13.3 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	4.9 cm [1.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	382.0 g [13.5 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 3m 高解像度VGAモニターケーブル - HD15オス/オス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。