

Kabelbinderzange für Nylon Kabelbinder, Kabelbinder Schneider und Spannwerkzeug, Kabelbinder Pistole-Werkzeug für 2,4-4,8mm Nylon Kabelbinder, TAA-Konform

Produkt-ID: N10MM-CABLE-TIE-GUN



Mit der tragbaren Kabelbinderpistole im Taschenformat lassen sich Nylon-Kabelbinder schnell anbringen und gleichzeitig spannen und überschüssiges Nylon in einem Arbeitsgang abschneiden, um eine schnellere und gleichmäßigere Drahtbündelung zu ermöglichen.

Der Druckhebel- und Auslösemechanismus zieht das Kabelbündel fest und schneidet es bündig ab, sodass keine scharfen Kanten entstehen. Darüber hinaus können Sie mit dem Spannungsregler die Spannung des Bündels einstellen, bevor das Kabelbündelende abgeschnitten wird.

Dieses TAA-konforme Kabelspannwerkzeug funktioniert mit Nylon-Kabelbindern jeder Länge und unterstützt Breiten von 2,4 mm bis 4,8 mm und Dicken bis zu 1,6 mm.

Die Konstruktion aus hochfestem S45C-Stahl für beanspruchte Teile wie den Schneidemechanismus und Aluminiumlegierung für leichte, korrosionsbeständige Komponenten wie Griff und Gehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sichern Sie Kabel und Drähte

- Gewährleistet eine straffe und gleichmäßige Anwendung von Kabelbindern

## Merkmale

- **KABELBINDER WERKZEUG:** Kompakte Kabelbinderzange für schnelles Anbringen von Nylon-Kabelbindern, wobei überschüssiges Nylon in einem Arbeitsgang gleichzeitig gespannt und geschnitten wird, um eine schnellere und gleichmäßigere Drahtbündelung zu erzielen
- **SPANNEN UND SCHNEIDEN:** Kombination aus Spanngriff und Auslösemechanismus zum Spannen und bündigen Abschneiden des Kabelbinders, so dass keine scharfen Kanten entstehen können; Spannungsregler für Bündelspannung einstellung
- **KOMPATIBILITÄT:** Das TAA-konforme Kabelspannwerkzeug funktioniert mit Nylon-Kabelbindern jeder Länge und unterstützt Breiten von 2,4mm bis 4,8mm und Dicken bis zu 1,6mm
- **LANGLEBIG UND LEICHT:** Hergestellt aus hochfestem S45C-Stahl für beanspruchte Teile wie den Schneidemechanismus und aus einer Aluminiumlegierung für leichte, korrosionsbeständige Komponenten wie Griff und Gehäuse, für längere Lebensdauer
- **DAS PRODUKT DER IT-PROFIS:** Dieses Kablebinder Spann-Schneidewerkzeug wurde für IT-Profis entwickelt und gebaut und wird für 2 Jahre unterstützt mit inkl. kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Support(24-5)

---

### Umgebungsbedingungen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Garantiebestimmungen | 2 Years                               |
| Betriebstemperatur   | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)           |
| Lagertemperatur      | -40°C to 70°C (-40°F to 176°F)        |
| Feuchtigkeit         | 30 % ~ 70 % relative Luftfeuchtigkeit |

---

### Physische Eigenschaften

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Farbe          | Schwarz und Rot    |
| Gehäusetyp     | Steel and Aluminum |
| Produktlänge   | 6.1 in [15.6 cm]   |
| Produktbreite  | 5.0 in [12.7 cm]   |
| Produkthöhe    | 0.8 in [2.0 cm]    |
| Produktgewicht | 10.7 oz [304 g]    |

---

Verpackungsinformationen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketlänge                     | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Paketbreite                    | 6.7 in [17.0 cm]  |
| Pakethöhe                      | 1.2 in [3.0 cm]   |
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 14.1 oz [400.0 g] |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - Kabelbinderpistole für Nylon-Kabelbinder |
|--------------------|----------------------------------------------|

---

Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 2 Jahre |
|----------|---------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.