

カテゴリ6 LANケーブル 0.5m 極細タイプ ツメ折れ防止RJ45コネクタ ブラック

製品ID: N6PAT50CMBKS



カテゴリ6の仕様をすべて満たすスリム型LANケーブル。高密度データセンターで安定したギガビットネットワーク接続を行います。

このカテゴリ6

LANケーブルは、通常のネットワークケーブルよりも36%薄型のスリム設計を採用しています。タイトなスペースでの通気性改善に役立ち、熱のこもりを防ぎます。また、標準のイーサネットケーブルより柔軟性に優れ、配線や機器が密集するネットワークラック内で扱いやすくなっています。

設置時にRJ45クリップを保護するツメ折れ防止型のコネクタを使用しています。狭いスペースで配線を引回す際に破損や引っかかりを防ぎます。

このCAT6 LANケーブルは、ANSI/TIA 568

C.2のカテゴリ6要件テストを通過しており、ネットワーク装置に安定した接続機能を提供します。LSZH（ロースモーク、ゼロハロゲン）難燃性レーティングに準拠しており、安全に接続ができるLANケーブルです。

50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。

StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT（近端漏話）レベルを許容限度内に収めています。また、28

AWG銅線を使用し、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 高密度データセンターでの使用
- ・ Gigabitネットワークで使えるように設計

製品の特長

- ・配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル
- ・28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保
- ・ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現
- ・設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
- ・50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	4 pair UTP
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	水酸化アルミニウム、酢酸ビニル共重合体
ファイア定格	LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ケーブルタイプ	ツメ折れ防止機構
配線規格	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

性能

最大データ転送速度	10 Gbps
ケーブル定格	Cat6 – 250MHz

コネクタ

コネクタA	1 – RJ-45
コネクタB	1 – RJ-45

環境条件

動作温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
保存温度	-15° C to 40° C (5° F to 104° F)
湿度	60%RH

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
心線の構造	銅線(より線)
ケーブル長	0.5 m [1.6 ft]

製品縦	50.0 cm [19.7 in]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	17.0 g [0.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ横	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ高さ	1.1 cm [0.4 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	26.0 g [0.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 50cm カテゴリ6 LANケーブル スリムタイプ
---------	-------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。