

Câble réseau Cat6 UTP sans crochet de 10 m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M
- Vert

N° de produit: N6PATC10MGN



Ce câble Cat6 de 10 m respecte ou surpasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine verte en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les extrémités de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 6 fabriqués à partir des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL verified
- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- La décharge de traction moulée évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Sans crochet
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Performance

Calibre du câble	CAT6 - 650 MHz
------------------	----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
Longueur du produit	32.8 ft [10 m]
Poids du produit	14.0 oz [396 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	10.0 in [25.3 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Poids brut	1.0 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch Cat6 10 m - Vert
-----------------------	----------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis