

Cavo di rete CAT 6 - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP verde da 10m antigroviglio

ID prodotto: N6PATC10MGN



Il cavo Cat6 di 10 m soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 6, assicurando connessioni di rete Gigabit molto affidabili. Inoltre, il cavo è dotato di una guaina resistente in PVC verde per codificare la disposizione dei cavi di rete usando i colori secondo necessità.

Per semplificare le operazioni di cablaggio, i connettori antigroviglio proteggono i jack RJ45 durante l'installazione riducendo rotture o aggrovigliamenti. In questo modo è possibile ottenere una connessione più efficace, impedendo l'allentamento del cavo dalla porta.

Inoltre, il cavo è dotato di pressacavi stampati che agiscono come meccanismo di scarico della tensione dei connettori, impedendo la piegatura dei terminali dei connettori RJ45 in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi che potrebbero compromettere le prestazioni della rete.

I nostri cavi Cat 6 consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm².

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
- Certificato ETL
- Protezioni per clip connettori RJ45
- Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Il pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sul connettore RJ45, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa
- Realizzato con componenti di prima qualità

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 pair UTP
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Tipo cavo	Antigroviglio
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 650 MHz
-------------	----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
Connettore B	1 - RJ-45

Caratteristiche
fisiche

Colore	Verde
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
Peso prodotto	14.0 oz [396 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	10.0 in [25.3 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch Cat 6 di 10 m - Verde
-----------------------------	--------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.