

Cat6 netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren - UTP patchkabel - paars - 10m

Productcode: N6PATC10MPL



Deze Cat6-kabel biedt betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties.

Deze 10 m paarse netwerkkabel is perfect voor netwerkbedradingen door mantelbuizen en leidingen. De kabel is bestemd voor applicaties op grotere afstand, bijvoorbeeld om langs een paal omhoog of door een kantoorruimte van een hub naar een wandcontact te trekken.

Om netwerkinstallaties te vereenvoudigen, zijn onze Cat6-netwerkkabels verkrijgbaar in vele verschillende lengtes en kleuren. Dit garandeert dat u de juiste kabelmaat hebt wanneer dat nodig is en biedt u de mogelijkheid kleurcodes te gebruiken voor uw verbindingen voor een meer georganiseerde configuratie.

Voor probleemloze kabeltrajecten is deze duurzame kabel voorzien van snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken.

De kabel is ook voorzien van gegoten contacten voor trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Zo wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Maximaliseer de waarde van uw kabelinvestering met onze Cat6 Ethernet-kabels. Al onze netwerkkabels zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

U kunt vertrouwen op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen, en tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie elimineren.

De N6PATC10MPL wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

### Eigenschappen

- Hoogwaardige 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad
- ETL-geverifieerd
- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Paarse PVC-mantel voor de kleurcodering van uw verbindingen
- 10 m voor langere verbindingen
- Gegoten RJ45 connectors voorkomen beschadiging van de kabel en zorgen ook voor trekontlasting
- 50 micron vergulde connectors voor een helder signaal

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

Prestaties	Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
<hr/>		
Connector(en)	Connector A	RJ-45
	Connector B	RJ-45
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Paars
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
	Breedte product	0.5 in [13.0 mm]
	Hoogte product	0.6 in [16.0 mm]
	Gewicht product	13.7 oz [387.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	1.4 in [35.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	14.3 oz [406.0 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	cat6 patchkabel
<hr/>		

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

