

Cavo patch antigroviglio UTP RJ45 Cat6 Gigabit 15 m verde - Cavo patch 15 m

ID prodotto: N6PATC15MGN



Il cavo patch Cat 6 N6PATC15MGN (15 m) soddisfa o supera tutte le specifiche per cavi di Categoria 6, garantendo connessioni di rete Gigabit affidabili, ed è dotato di una guaina resistente in PVC verde che consente, se necessario, di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat 6 di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi che comprometterebbero le prestazioni della rete.

I cavi Cat6 di StarTech.com sono realizzati utilizzando conduttori in rame di alta qualità. Mentre molti produttori di cavi offrono un cavo più "economico" basato su un nucleo di alluminio rivestito in rame, noi non accettiamo compromessi sulla qualità per garantire che i nostri clienti ricevano valore e prestazioni di massimo livello dal proprio investimento nei cavi di rete.

Questo cavo Cat6 è realizzato con fili di rame con diametro 0,25 mm<sup>2</sup> e supporta un'ampia gamma di applicazioni Ethernet come Power over Ethernet (PoE). Poiché utilizziamo un filo di rame di alta qualità, i nostri cavi supportano facilmente l'alimentazione necessaria per le applicazioni Power over Ethernet, mentre i cavi in alluminio rivestiti in rame di qualità inferiore possono ricevere un'alimentazione insufficiente o essere soggetti a surriscaldamento, danni alle apparecchiature e, potenzialmente, incendi.

Il cavo patch Cat 6 offre connettori di alta qualità contenenti oro da 50 micron per fornire una conduttività ottimale, eliminando la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro
- Consente di estendere la distanza dei dispositivi della rete Gigabit di 15 m

## Caratteristiche

- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Protezioni per clip connettori RJ45
- Certificato ETL
- Filo in rame AWG 24 di alta qualità
- Realizzato con componenti di prima qualità
- Il pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sul connettore RJ45, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa

---

### Hardware

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Norme di garanzia             | Lifetime                  |
| Numero di conduttori          | 4 pair UTP                |
| Placcatura connettori         | Oro                       |
| Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride  |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |
| Tipo cavo                     | Antigroviglio             |

|                            |                              |                                                     |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Standard cablaggio         |                              | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B                          |
| <hr/>                      |                              |                                                     |
| Prestazioni                |                              |                                                     |
|                            | Classe cavo                  | CAT6 - 650 MHz                                      |
| <hr/>                      |                              |                                                     |
| Connettore/i               |                              |                                                     |
|                            | Connettore A                 | 1 - RJ-45                                           |
|                            | Connettore B                 | 1 - RJ-45                                           |
| <hr/>                      |                              |                                                     |
| Caratteristiche fisiche    |                              |                                                     |
|                            | Colore                       | Verde                                               |
|                            | Diametro filo                | 24 AWG                                              |
|                            | Tipo di conduttore           | Rame intrecciato                                    |
|                            | Lunghezza del cavo           | 49.2 ft [15 m]                                      |
|                            | Lunghezza prodotto           | 49.2 ft [15 m]                                      |
|                            | Larghezza prodotto           | 0.0 in [0.0 cm]                                     |
|                            | Altezza prodotto             | 0.0 in [0.0 cm]                                     |
|                            | Peso prodotto                | 20.5 oz [581.0 g]                                   |
| <hr/>                      |                              |                                                     |
| Informazioni confezione    |                              |                                                     |
|                            | Quantità confezione          | 1                                                   |
|                            | Lunghezza Confezione         | 9.4 in [23.8 cm]                                    |
|                            | Larghezza del Pacco          | 8.5 in [21.7 cm]                                    |
|                            | Altezza del Pacco            | 1.7 in [4.4 cm]                                     |
|                            | Peso spedizione (confezione) | 1.4 lb [0.7 kg]                                     |
| <hr/>                      |                              |                                                     |
| Contenuto della confezione |                              |                                                     |
|                            | Incluso nella confezione     | 1 - Cavo patch antigroviglio Cat6 UTP, colore verde |
| <hr/>                      |                              |                                                     |

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.