

Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 1 m, orange

Produkt ID: N6PATC1MOR



Cat 6-patchkabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter

- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåttöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Utseende

Färg	Orange
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.3 ft [1 m]
Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]

Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.8 in [17.3 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 oz [62.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1 m orange hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd
-----------------	---

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.