

Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 1 m, gul

Produkt ID: N6PATC1MYL



N6PATC1MYL Cat6-kopplingskabel (1m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar gult PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåttöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Utseende		
	Färg	Gul
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	3.3 ft [1 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [45.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	7.7 in [19.6 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [58.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1 m gult hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.