

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 3 m, rood

Productcode: N6PATC3MRD



De N6PATC3MRD (3 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame rode PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van voor PoE geschikte apparaten op gigabit netwerken
- Patchverbindingen van de netwerkhub naar het distributiepaneel
- Voor het aansluiten van een werkstation op een RJ45-wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

- Nominale prestatie tot 650 Mhz
- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig gemaakt en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) en Return Loss ruim binnen de acceptabele grenzen blijven
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Rood
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	4.4 oz [126.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [144.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - 3m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Rood, ETL-geverifieerd
Garantiebepalingen	
Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.