

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 3 m, wit

Productcode: N6PATC3MWH



De N6PATC3MWH (3 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame witte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connector-klemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van voor PoE geschikte apparaten op gigabit netwerken
- Patchverbindingen van de netwerkhub naar het distributiepaneel
- Voor het aansluiten van een werkstation op een RJ45-wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

- Nominale prestatie tot 650 Mhz
- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig gemaakt en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) en Return Loss ruim binnen de acceptabele grenzen blijven
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- ETL-geverifieerd

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
-------------------	----------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
-------------	-----------

Connector B 1 - RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Gevlochten koper
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	4.4 oz [126.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [134.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Wit, ETL-geverifieerd
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.