

Cat6 netwerkkabel met snagless RJ45 connectoren - UTP patchkabel - geel - 0,5m

Productcode: N6PATC50CMYL



Deze Cat6-kabel biedt betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties.

Deze 0,5 m gele netwerkkabel is perfect voor serverkasten, netwerkpanelen en voor Ethernet hubs. De kabel is bedoeld voor verbindingen over korte afstand zoals point-to-point binnen één rack of netwerkschakel- en serververbindingen tussen racks.

Om netwerkinstallaties te vereenvoudigen, zijn onze Cat6-netwerkkabels verkrijgbaar in vele verschillende lengtes en kleuren. Dit garandeert dat u de juiste kabelmaat hebt wanneer dat nodig is en biedt u de mogelijkheid kleurcodes te gebruiken voor uw verbindingen voor een meer georganiseerde configuratie.

Voor probleemloze kabeltrajecten is deze duurzame kabel voorzien van snagless connectors die de RJ45 clips tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken.

De kabel is ook voorzien van gegoten contacten voor trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Zo wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

Maximaliseer de waarde van uw kabelinvestering met onze Cat6 Ethernet-kabels. Al onze netwerkkabels zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en zijn zorgvuldig geproduceerd en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

U kunt vertrouwen op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen, en tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie elimineren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

- Hoogwaardige 0,25 mm² koperdraad
- ETL-geverifieerd
- RJ45 connector-clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
- Gele PVC-mantel voor de kleurcodering van uw verbindingen
- 50 cm lang voor kortere verbindingen, zonder de kabelwarboel van te lange kabels
- Gegoten RJ45 connectors voorkomen beschadiging van de kabel en zorgen ook voor trekontlasting
- 50 micron vergulde connectors voor een helder signaal

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 pair UTP
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Snagless
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties		
	Kabelspecificatie	CAT6 - 650 MHz
Connector(en)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Geel
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Lengte product	1.6 ft [0.5 m]
	Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [35.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - cat6 patchkabel
Garantie bepalingen		

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.