

Cavo di rete CAT 6 - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP arancio da 5m antigroviglio

ID prodotto: N6PATC5MOR



Il cavo patch Cat 6 N6PATC5MOR (5 m) soddisfa o supera tutte le specifiche per cavi di Categoria 6, assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili, presenta inoltre una guaina resistente in PVC arancione che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete secondo necessità.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat 6 di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, il cavo patch Cat 6 offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.


I nostri cavi Cat 6 consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm².

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni



- Consente il collegamento di dispositivi dotati di PoE a reti Gigabit
- Collegamenti patch dall'hub di rete al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro RJ45
- Permette di trasmettere dati, audio e video tramite reti Gigabit
- Consente di aumentare di 5 metri la distanza dei dispositivi della rete Gigabit

Caratteristiche

- Prestazioni nominali fino a 650 Mhz
- Connettori RJ45 modellati
- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) e la perdita di ritorno ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
- Certificato ETL

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 pair UTP
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Tipo cavo	Antigroviglio
Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestazioni

Classe cavo	CAT6 - 650 MHz
-------------	----------------

Connettore/i

Connettore A	RJ-45
--------------	-------



Connettore B RJ-45

Caratteristiche
fisiche

Colore	Arancione
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16.0 mm]
Peso prodotto	7.3 oz [207.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [214.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch antigroviglio UTP Cat6 arancione 5 m - Certificato ETL
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

