

Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 5 m, orange

Produkt ID: N6PATC5MOR



N6PATC5MOR Cat 6 patchkabeln (5 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar orange PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.

Cat 6-patchkabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och täcks av vår livstidsgaranti.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut PoE-aktiverad enheter till Gigabit-nätverk

- Koppla anslutningar från nätverkshubb till distributionspanel
- Ansluter arbetsstation till RJ45-vägguttag
- Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 5 meter

Funktioner

- Prestanda på upp till 650 MHz
- Gjutna RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) och signalförlust ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

Utseende

Färg	Orange
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	16.4 ft [5 m]
Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	7.3 oz [207.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.6 oz [214.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	5 m orange hakfri Cat6 UTP-patchkabel - ETL-godkänd
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

