

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 7 m, orange

Produkt ID: N6PATC7MOR



Denna Cat6 kabel på 7 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt orange PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutning ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som påverkar nätverksprestandan.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATC7MOR täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

## Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåttöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

---

### Hårdvara

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                    |
| Antal ledare       | 4 pair UTP                  |
| Kontaktplätering   | Guld                        |
| Kabelmanteltyp     | PVC - Polyvinyl Chloride    |
| Brandteknisk klass | CMG-klass (General Purpose) |
| Kabeltyp           | Hakfri                      |
| Kabelstandard      | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B  |

---

### Prestanda

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kabelklassificering | CAT6 - 650 MHz |
|---------------------|----------------|

---

### Kontakt(er)

|             |       |
|-------------|-------|
| Connector A | RJ-45 |
| Connector B | RJ-45 |

---

Utseende

|               |                |
|---------------|----------------|
| Färg          | Orange         |
| Tråddimension | 24 AWG         |
| Ledningstyp   | Tvinnad koppar |
| Kabellängd    | 23.0 ft [7 m]  |
| Produktlängd  | 23.0 ft [7 m]  |
| Produktvikt   | 9.9 oz [280 g] |

---

Förpackning

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Package Length          | 8.7 in [22 cm]  |
| Package Width           | 7.9 in [20 cm]  |
| Package Height          | 1.0 in [26 mm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 10.2 oz [290 g] |

---

Vad det är i lådan

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Ingår i paketet | 7 m Cat6-patchkabel - orange |
|-----------------|------------------------------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

