

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 7 m, vit

Produkt ID: N6PATC7MWH



Denna Cat6 kabel på 7 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt vitt PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutning ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som påverkar nätverksprestandan.

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATC7MWH täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning



- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

## Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	RJ-45
Connector B	RJ-45

---

Utseende

Färg	Vit
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7 m]
Produktvikt	9.8 oz [277 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.3 in [34 mm]
Fraktvikt (förpackning)	10.1 oz [287 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	7 m Cat6-patchkabel - vit
-----------------	---------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

