

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 30,4 m, blå

Produkt ID: N6PATCH100BL



Denna Cat6 kabel på 30,4 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt blå PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

Hakfria RJ45-klämmor skyddar dina nätverksanslutningar

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutna dragavlastningar förhindrar att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som kan påverka nätverksprestandan.

100 % koppar för enastående värde

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Tråd på 0,25 mm² för högpresterande nätverksanslutningar

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

50 µm guldkontakter ger maximal ledningsförmåga

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 100 ft

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri

	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Prestanda		
	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Miljö		
	Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15-65 %
Utseende		
	Färg	Blå
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktlängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.7 lb [1.2 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.1 in [25.7 cm]
	Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 30,4 m Cat6-patchkabel - Blå

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.