

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 30,4 m, grå

Produkt ID: N6PATCH100GR



Denna Cat6 kabel på 30,4 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt grå PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

Hakfria RJ45-klämmor skyddar dina nätverksanslutningar

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutna dragavlastningar förhindrar att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som kan påverka nätverksprestandan.

100 % koppar för enastående värde

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Tråd på 0,25 mm² för högpresterande nätverksanslutningar

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.

50 µm guldkontakter ger maximal ledningsförmåga

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATCH100GR täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 100 ft

Funktioner

- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering CAT6 - 650 MHz

Kontakt(er)

Connector A RJ-45

Connector B RJ-45

Utseende

Färg Grå

Tråddimension 24 AWG

Ledningstyp Tvinnad koppar

Kabellängd 100.0 ft [30.5 m]

Produktlängd 100.0 ft [30.5 m]

Produktbredd 0.5 in [13.0 mm]

Produkt höjd 0.6 in [16.0 mm]

Produktvikt 2.7 lb [1.2 kg]

Förpackning

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.9 in [48.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 30,4 m Cat6-patchkabel - Grå

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

