

Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 30,4 m, lila

Produkt ID: N6PATCH100PL



Denna Cat6 kabel på 30,4 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt lila PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

Hakfria RJ45-klämmor skyddar dina nätverksanslutningar

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutna dragavlastningar förhindrar att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som kan påverka nätverksprestandan.

100 % koppar för enastående värde

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

Tråd på 0,25 mm<sup>2</sup> för högpresterande nätverksanslutningar

Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

50 µm guldkontakter ger maximal ledningsförmåga

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATCH100PL täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 100 ft

### Funktioner

- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

Prestanda	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
<hr/>		
Kontakt(er)	Connector A	RJ-45
	Connector B	RJ-45
<hr/>		
Utseende	Färg	Lila
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktlängd	100.0 ft [30.5 m]
	Produktbredd	0.5 in [13.0 mm]
	Produkt höjd	0.6 in [16.0 mm]
	Produktvikt	2.8 lb [1.3 kg]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	10.1 in [25.6 cm]
	Package Width	1.8 in [46.0 mm]
	Package Height	13.0 in [33.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.8 lb [1.3 kg]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	30,4 m Cat6-patchkabel - Lila
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

