

Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 de 30,48 m - Rouge

N° de produit: N6PATCH100RD



Ce câble Cat6 de 30,4 m respecte ou dépasse toutes les spécifications de câbles Cat6 afin de garantir une connexion Gigabit des plus fiables. De plus, ce câble est équipé d'une gaine rouge en PVC durable qui vous laisse libre de choisir le code couleur de votre câblage réseau selon vos besoins.

Pour faciliter le câblage, les connecteurs sans crochets protègent les connecteurs de câble RJ45 des déchirures et des ruptures pendant l'installation. Ainsi, vous bénéficiez d'une connexion solide en évitant tout débranchement partiel du câble dans le port.

Ce câble est également équipé de capuchons destinés à atténuer la tension en protégeant les extrémités du connecteur RJ45 des torsions excessives, ce qui réduit le risque d'endommager le câble et d'affecter les performances du réseau.

Bénéficiez d'un rapport qualité-prix maximal en investissant dans nos câbles Cat 6 fabriqués des meilleurs conducteurs en cuivre.

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, à l'aide de câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,25 mm².

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour vous fournir une conductivité optimale tout en éliminant les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 100 ft

Spécifications techniques

- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL Verified
- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise
- Fait de composants de qualité supérieure

Matériel

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de conducteurs | 4 pair UTP |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |
| Type de câble | Sans crochet |
| Norme de câblage | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |

Performance

| | |
|------------------|----------------|
| Calibre du câble | CAT6 - 650 MHz |
|------------------|----------------|

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-----------|
| Connecteur A | 1 - RJ-45 |
| Connecteur B | 1 - RJ-45 |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| Température de stockage | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| Humidité | 15 ~ 65% |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-------------------|
| Couleur | Rouge |
| Calibre du fil | 24 AWG |
| Type de conducteur | Cuivre torsadé |
| Longueur de câble | 100.0 ft [30.5 m] |
| Longueur du produit | 100.0 ft [30.5 m] |
| Poids du produit | 2.8 lb [1.3 kg] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 11.4 in [28.9 cm] |
| Largeur du Paquet | 9.5 in [24.2 cm] |
| Hauteur du Paquet | 2.4 in [6.1 cm] |
| Poids brut | 2.9 lb [1.3 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble patch Cat6 30,4 m - Rouge |
|-----------------------|-------------------------------------|

Informations de garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

