

30m Netzkabel CAT6 - 1Gbit 250MHz 100W POE RJ45 U/UTP Snagless LAN-Patch
Kabel mit Knickschutz - Grün, Fluke Geprüft, 24AWG, TIA/UL, Internet/Ethernet Kabel

Produkt-ID: N6PATCH100WH



Dieses Cat-6-Kabel (30 m) erfüllt oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt das Netzkabel über eine strapazierfähige weiße PVC-Ummantelung, mit der Sie Netzkabelführungen bei Bedarf farblich markieren können.

Zum leichteren Verlegen der Kabelführungen schützen die nahtlos geformten Steckverbinder die RJ45-Stecker des Kabels bei der Installation und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass diese knicken oder brechen. Auf diese Weise wird für eine stabile Verbindung gesorgt, da ein Lösen des Kabels vom Anschluss verhindert wird.

Das Kabel verfügt über geformte Knickschutztüllen. Diese sorgen für Zugentlastung am Steckverbinder, indem ein Verbiegen der Abschlusspunkte des RJ45-Steckverbinders an scharfen Kanten verhindert wird. Auf diese Weise wird das Risiko einer Kabelbeschädigung verringert, welche die Netzwerkleistung vermindern könnte.

Mit unseren Cat-6-Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 24 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Steckverbinder für eine optimale Leitfähigkeit, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion ausgeschlossen wird.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose
- Extend the reach of your Gigabit network devices by 100 ft

Merkmale

- Colored hoods for departmental color coding
- Molded strain relief prevents the cable from being bent at sharp angles at the RJ45 connector, to minimize the stress at the plug termination point
- HOCHLEISTUNGSFÄHIGES CAT6 ETHERNET-KABEL: 100% Kupfer, Ethernet-Kabel für fehlerfreie Multi-Gigabit/Multi-Speed 1/2,5/5Gbps-Verbindungen; 10Gbps bis zu 48m; Fluke-getestet gemäß Cat6 ANSI/TIA-568-2.D; ETL-geprüft
- POE UNTERSTÜTZUNG: 24 AWG Kupferlitzen und UL Zertifizierte Verkabelung (E132276-A) unterstützen bis zu 100 W für PoE-Geräten wie VOIP-Telefone und Sicherheitssystemen. IEEE 802.3bt & DTE Power Konformität verhindert die Kabelüberhitzung.
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: ETL und UL zertifiziertes Kabel; vergoldete 50-Mikron-Stecker verhindern Rost/Korrosion, um kostspielige Netzwerkausfallzeiten zu vermeiden; hochwertige PVC-Ummantelung widersteht Biege oder Ausfransenschäden
- EINFACHE INSTALLATION: 30 m Patchkabel für einfache Installation und flexibles Trennen in Kabelkanälen; kompatibel mit Cat5e und früheren Standards; gegossene Stecker für eingeschränkte Platzverhältnisse erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: Länge: 30,5 m | Farbe: Weiß | 650 MHz Nennleistung | Aufbau: 4 Paare UTP | RJ45 | Mantel: PVC | Drahtstärke: 24 AWG-Kupfer | Verdrahtung: ANSI/T568B | ETL-geprüft | Garantie: Lebenslang

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 4 pair UTP

Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Leistung

Kabelnennwerte	CAT6 - 250 MHz
----------------	----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - RJ-45

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Feuchtigkeit	15 ~ 65%

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	100.0 ft [30.5 m]
Produktlänge	100.0 ft [30.5 m]
Produktbreite	0.5 in [1.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	9.5 in [24.2 cm]
Paketbreite	10.0 in [25.3 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.9 lb [1.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30 m Cat-6-Patchkabel - weiß
--------------------	----------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.