

10 ft. CAT6 Ethernet cable - 10 Pack - Blue CAT6 Patch Cord - Snagless RJ45 Connectors - 24 AWG Copper Wire – UTP Ethernet Cable

Produkt-ID: N6PATCH10BL10PK



Dieses blaue CAT6-Ethernet-Kabel (3 m, 10er-Packung) erfüllt alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6 und bietet eine zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindung.

#### Schützen Sie Ihre Geräte

Diese blauen CAT6-Patchkabel bestehen zu 100 % aus Kupferdraht und erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI/TIA 568 C.2 Kategorie 6. Wir verwenden keine Drähte aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), die Probleme wie schwache Stromversorgung, Wärmeentwicklung, Anlagenschäden und möglicherweise Brände verursachen können.

Die Steckverbinder aus 50 Mikron Gold bieten optimale Leitfähigkeit und vermeiden Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion.

#### Hochwertige Konstruktion

Jedes CAT6-Kabel wird aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurde sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk – NEXT). Die Patchkabel bestehen aus Kupfer mit 24 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) und sorgen für Spitzenleistung für anspruchsvolle Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.

#### Installieren Sie ganz einfach Ihre Netzwerkkabel

Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langlebige Kabel über nahtlos geformte Steckverbinder, welche die RJ45-Stecker bei der Installation schützen und so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass diese knicken oder brechen.

Die vergossene Zugentlastung verhindert zudem eine zu starke Beugung des CAT6-Ethernet-Kabels an

den RJ45-Steckern zur Minimierung der Belastung. Dies reduziert die Gefahr von Kabelschäden, welche die Netzwerkkonnektivität und -leistung beeinträchtigen könnten.

Das Modell N6PATCH10BL10PK wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie für absolute Zuverlässigkeit angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **100% COPPER WIRING:** Each CAT6 Ethernet cable is built with 100% copper wiring to prevent weak power delivery and equipment damage, compared to copper-clad aluminum wire cables
- **ANSI/TIA-568-D CATEGORY 6 COMPLIANCE:** Each CAT6 patch cord in this 10 pack is tested to comply with ANSI/TIA-568-D Category 6 requirements ensuring high-speed data transmission with reduced crosstalk and enhanced signal integrity
- Schutzvorrichtungen für den Clip am RJ45-Stecker verhindern, dass das Kabel sich während der Installation verhakt oder bricht
- 50-Mikron-vergoldete Steckverbinder sorgen für ein klares Signal
- **CAT6 PATCH CABLE MULTIPACK:** This 10 pack of 10 ft. Blue patch cords is a convenient and affordable option for businesses in need of multiple snagless ethernet cables

---

### Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 4 pair UTP

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride  
Kabelummantelung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)  
e

Kabeltyp Nahtlost geformt

Verkabelungsstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

Leistung

Kabelnennwerte CAT6 - 250 MHz

---

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - RJ-45  
Steckverbinder B 1 - RJ-45

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)  
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)  
Feuchtigkeit 15 ~ 65%

---

Physische Eigenschaften

Farbe Blau  
Drahtstärke 24 AWG  
Leitungstyp Feindrähtiges Kupfer  
Kabellänge 10.0 ft [3.0 m]  
Produktlänge 120.0 in [304.8 cm]  
Produktbreite 0.5 in [1.2 cm]  
Produkthöhe 0.6 in [1.5 cm]  
Produktgewicht 4.7 oz [134 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 10  
Paketlänge 9.7 in [24.6 cm]  
Paketbreite 12.1 in [30.8 cm]  
Pakethöhe 4.1 in [10.3 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 3.1 lb [1.4 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 10 - CAT6-Kabel, 3 m

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

