

Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 7,6 m, grå

Produkt ID: N6PATCH25GR



N6PATCH25GR Cat6 patchkabeln (7,6 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandards för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar grå PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar - och reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Cat6-kablar från StarTech.com är tillverkade av kopparledare av högsta kvalitet. Många kabeltillverkare erbjuder "billigare" kablar baserade på en kopparöverdragen aluminiumkärna men vi tummar inte på kvaliteten för att garantera dig en nätverkskabel av högsta kvalitet och värde.

Cat6-kabeln är tillverkad av 0,25 mm² koppartråd för att ge stöd för många olika Ethernet-tillämpningar som t.ex. ström-över-Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

Cat 6-patchkabeln har kontakter av hög kvalitet med 50 µm guld för att ge optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminera signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag
- Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 7,6 m

Funktioner

- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåttöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Hakfri
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
---------------------	----------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	15-65 %

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Tvinnad koppar
Kabellängd	25.0 ft [7.6 m]
Produktlängd	25.0 ft [7.6 m]
Produktvikt	11.3 oz [321 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.6 in [16.7 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.7 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.1 oz [344.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 7,6 m grå hakfri Cat6 UTP-patchkabel ETL-godkänd
-----------------	--

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.