

KVMコンソールアダプター ノートPC用／USB VGA対応／ファイル転送
ビデオキャプチャー機能搭載／サーバー保守 管理用

製品ID: NOTECONS02



USB接続コンソール用アダプタ。ノートパソコンをヘッドレスシステム用のポータブルコンソールとして使用できるようになります。ラックサーバー、パソコン、ATM機、キオスク端末などの保守を行う際に便利です。

付属のUSBケーブルを使ってアダプタをノートパソコンに接続し、アダプタ本体についたUSB接続ケーブルとVGAケーブルをサーバーに接続するだけで、すぐにBIOSレベルの制御が可能になります。サーバー側のソフトウェアは必要なく、すぐに使い始めることができます。

柔軟なソフトウェアインターフェイスにより、デバイスのトラブルシューティングを効率よく行うことができます。ノートパソコンからサーバーへのファイル転送、記録や説明用途のビデオキャプチャ、スクリーンショット保存、スクロールバーを使わない表示画面サイズの変更などが可能です。

このアダプタは、サーバー側のUSB接続で電力を取るためACコンセントが不要です。電源コンセントがなくても、様々なVGA/USBポート搭載機器に接続することができます。

このポケットサイズのアダプターはコンパクトなデザインで、パソコンケースに簡単に収まり、接続に追加のアクセサリは必要ありません。そのため、従来の大きくて扱いにくいウラッシュカートを持ち運ぶ手間が省け、システムのトラブルシューティングやメンテナンスが簡単に行えます。

StarTech.comでは、高品質なKVM関連製品を豊富に取り揃えており、追加のキーボード、マウス、モニターを使用することなく、システムへのアクセスを効率的に行えます。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ ATMおよびVLTメンテナンスと修理
- ・ モバイルシステムやサーバーの保守

製品の特長

・ ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス: ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバーームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用

・ 効率的なトラブルシューティング: クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。

・ BIOSレベルコントロール: 付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意: 一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。

・ セルフパワー設計: サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能

・ コンパクト設計: 追加のアクセサリが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
オーディオ	なし
KVM・ポート	1
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	VGA
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	なし
ケーブル同梱	あり
デジチェーン型	なし

性能

	OSD &ホットキーサポート	なし
	IPコントロール	なし
	ホットキー選択	なし
	最大アナログ解像度	1920x1200 @ 60Hz
	最大ユーザー数	1
	MTBF	909000
コネクタ	コンソールインターフェース	1 - Mini USB Type-B [5ピン]
	ホストコネクタ	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ソフトウェア	OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11
		Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
		macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
		Linux 2.6以降 - LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件		
	注意	- Linux搭載機器と接続する場合、本アダプタはUS英語設定の標準QWERTYキーボードのでのみ使用可能です。 - 注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。
インジケータ	LEDインジケータ	1 - ユーザコンソール/ USBリンク
		1 - ホスト / サーバビデオ(VGA)リンク
		1 - ホスト / サーバ キーボード / マウス(USB)リンク
電源		
	電源	USB電源
環境条件		
	動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
	保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
	湿度	80% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	416 mm [16.4 in]
	1 x 15in (385mm) USB host cable
	1 x 11in (290mm) VGA host cable
	1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
製品縦	13.3 cm [5.2 in]
製品横	7.4 cm [2.9 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品深さ	115 mm [4.5 in]
製品重量	170.0 g [6.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	30.1 cm [11.9 in]
パッケージ横	16.5 cm [6.5 in]
パッケージ高さ	5.5 cm [2.2 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	358.0 g [12.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - USBクラッシュカートアダプター
	1 - USB A - Mini-Bケーブル

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。