

## USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Produkt-ID: NOTECONS02X



Mit diesem robusten und mobilen USB-Crash Cart-Adapter können Sie Ihren Laptop in eine mobile Konsole für den Zugriff auf Server, Desktopcomputer und Laptops ebenso wie Geldautomaten, Kiosks oder jedes beliebige Computergerät mit sowohl VGA- als auch USB-Anschlüssen wandeln.

Dieser Adapter unterstützt in die Software integrierte lokale Dateiübertragung und Video Capture.

Dieser Crash Cart-Adapter wurde speziell für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt. Er ist mit einem robusten, mit Gummi überzogenen Gehäuse ausgestattet, das Stürze durch Absorption der Energie abfängt und so sicherstellt, dass Sie für unerwartete Herausforderungen gewappnet sind.

Lösen Sie Probleme Ihrer Geräte schnell und einfach. Schließen Sie den Crash Cart-Adapter einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Laptop und dann die integrierten USB- und VGA-Kabel an den Server an.

Der Crash Cart-Adapter ist mit einer flexiblen Softwareschnittstelle ausgestattet, die robuste Leistung bietet. Er ermöglicht die Übertragung von Dateien von Ihrem Laptop auf den Server, die Überwachung und Erfassung von Aktivitäten des angeschlossenen Geräts als Video für Aufzeichnungen oder Lehrzwecke und das Aufnehmen von Screenshots und die Skalierung des Displayfensters auf Vollbildmodus oder kleiner ohne Bildlaufleisten.

Mit diesem kompakten Crash Cart-Adapter können Sie ein Headless-Gerät nur an einen Laptop anschließen und müssen keinen umständlichen herkömmlichen Serverraum-Crash Cart mitführen. Dieser taschengroße Adapter wurde für optimale Mobilität für Ihre mobile Administration oder Reparaturen entwickelt, ist platzsparend und leicht, sodass er ganz einfach in Ihre Laptoptasche passt.

Dieser Adapter wird über USB mit Strom versorgt, sodass Sie keinen Netzadapter mitführen müssen. Zudem sind am Crash Cart-Adapter KVM-Kabel angeschlossen, sodass Sie kein weiteres Zubehör zum Anschließen am Server benötigt wird. Die integrierten Kabel sind mit Zugentlastung ausgestattet, um

Abnutzung oder Bruch zu vermeiden.

Ohne Bedarf für serverseitige Softwareinstallation bietet der USB-Crash Cart-Adapter Steuerung auf BIOS-Ebene bei jedem PC oder Gerät mit VGA- und USB-Port.

Der NOTECONS02X wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Führen Sie in entfernten Serverräumen Vor-Ort-Wartungsarbeiten an einer Vielzahl von Servern und Terminals durch
- Sorgen Sie für Mobilität Ihrer routinemäßigen Diagnose und Reparaturen, indem Sie einen umständlichen Crash Cart ersetzen
- Erlangen Sie vollen Zugriff auf Server in kleinen Räumen oder eng belegten Server-Racks, wo eine fest installierte Konsole nicht möglich ist
- Führen Sie Wartungsarbeiten an Headless Servern oder anderen Computern, z. B. Geldautomaten und VLT-Terminals, die keinen Monitor, Tastatur oder Maus unterstützen, durch

## Merkmale

- Strapazierfähige Leistung mit gummiüberzogenem Gehäuse
  - Optimale Mobilität mit kompakter Bauweise, integrierten KVM-Kabeln und USB-Stromversorgung
  - Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
  - Integrierte Kabel mit Zugentlastung zur Vermeidung von Abnutzung oder Bruch
  - Unterstützt Dateifreigabe und Video-Capture zwischen Laptop und angeschlossenem Server
  - Optimierte Anzeige mit automatischer Videoskalierung zur Größenanpassung des Anzeigebereichs, um Bildlaufleisten zu vermeiden
  - Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  - LED-Anzeigen für USB, Video und Konsolenverbindung
  - Funktioniert mit älteren und industriellen Geräten
-

## Hardware

Garantiebestimmung n	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

---

## Leistung

OSD- & Schnellastenunterstüt zung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern	1

---

## Steckverbind er

Konsolen-Schnittstelle (n)	USB Mini-B (5-polig)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

## Software

Betriebssystemkompa tibilität	Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
----------------------------------	---



Mac OS? 10.9 bis 10.15

Linux 2.6 bis 4.11 <i>nur LTS-Versionen</i>

---

Spezielle  
Hinweise/Anfo  
rderungen

Hinweis

If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration

---

Anzeiger

LED-Anzeiger

Benutzerkonsole/USB-Link

Host/Server-Video (VGA)-Link

Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link

---

Strom

Mit Stromadapter

USB-betrieben

---

Umwelt

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Feuchtigkeit

80% relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusotyp

Kunststoff

Kabellänge

16.4 in [41.6 cm]

1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Produktlänge

4.9 in [12.5 cm]

Produktbreite

3.5 in [88 mm]

Produkthöhe

0.9 in [22 mm]

Produkttiefe

4.5 in [11.5 cm]



Produktgewicht 8.6 oz [244 g]

---

Verpackungs-  
informationen

Package Length 11.9 in [30.1 cm]

Package Width 6.5 in [16.5 cm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 16.3 oz [463 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten Robuster Crash Cart-Adapter

USB A-auf-Mini-B-Kabel

USB-Softwareschlüssel

Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

