

KVMコンソールアダプター ノートPC用／耐衝撃堅牢設計／USB VGA対応／ファイル転送
ビデオキャプチャー機能搭載／サーバー保守 管理用

製品ID: NOTECONS02X



ノートパソコンをポータブルKVMコンソールとして使用するためのアダプタ。頑丈で携帯性に優れた設計になっており、サーバー、デスクトップコンピュータ、ノートパソコンのほか、ATM、キオスク端末など、VGAおよびUSBポートを搭載するあらゆる端末にアクセスすることができます。

本コンソールアダプタは、ローカルファイル転送とビデオキャプチャ機能を搭載したソフトウェアを使用します。

このコンソールアダプタは、高い耐久性を実現するよう設計されています。頑丈な筐体は衝撃にも耐えるようゴム引きになっており、予期せぬ落下時にも安心です。

同梱のUSBケーブルを使用してアダプタをノートパソコンに接続し、アダプタ本体のUSBおよびVGAケーブルをサーバーに接続するだけで、すぐに端末のトラブルシューティングを始めることができます。

本アダプタには、堅牢なパフォーマンスを提供し柔軟性に優れたソフトウェアインターフェイスがついています。ファイルをノートパソコンからサーバーに転送、接続した端末のアクティビティをモニタリングし、サポート業務用に動画やスクリーンショットとして保存することができます。また、スクロールバーを使用せずに、ディスプレイウィンドウをフルスクリーンモードにしたり、小さく表示したりすることができます。

コンパクトなコンソールアダプタにより、ノートパソコン1台でヘッドレスデバイスに接続できるため、かさばる従来型のサーバールーム用コンソールキット(別名:クラッシュカード)を持ち運ぶ必要がありません。移動の多いネットワーク管理者や修理技術者が持ち運ぶことを念頭に開発されたこのポケットサイズのアダプタは、小型軽量設計でノートパソコン ケースに簡単に収納することができます。

このアダプタは、USBバスパワーに対応しているため、外付け電源を持ち運ぶ必要がありません。また、KVMケーブルがアダプタと一体になっているため、サーバー接続用に別途ケーブルを用意する必要がありません。本体一体型のケーブルは、摩耗や破損に耐性がある応力緩和性を備えています。

このUSBコンソールアダプタは、サーバー側でソフトウェアをインストールする必要がありません。VGA/USBポートが搭載されていれば、どのようなPCや端末でもBIOSレベルの制御を行うことができます。

注意: 一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー／端末を保守
- ・かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行
- ・狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保
- ・ATM機、VLT端末など、モニタ／キーボード／マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守

製品の特長

・ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス: ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用

・効率的なトラブルシューティング: クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02X専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。

・BIOSレベルコントロール: 付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意: 一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。

・セルフパワー設計: サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能

・衝撃に強い設計: 耐久性を高めるために、ラバー加工された筐体を採用し、落下時の衝撃を吸収。サーバールームやデータセンターでの使用に最適

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
オーディオ	なし
KVM・ポート	1
PCインターフェース	USB

	PCビデオタイプ	VGA
	マルチモニター	1
	ラック取り付け可能	なし
	ケーブル同梱	あり
	デジチェーン型	なし
性能	OSD &ホットキーサポート	なし
	IPコントロール	なし
	ホットキー選択	なし
	最大アナログ解像度	1920x1200 @ 60Hz
	最大ユーザー数	1
コネクタ	コンソールインターフェース	1 – Mini USB Type-B [5ピン]
	ホストコネクタ	1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
		1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ソフトウェア	OS互換性	Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10/11
		Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
		macOS 10.9 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
		Linux 2.6 –以降 – (LTS バージョンのみ; glibc 2.18以降が必要)
特記 / 必要条件		
	注意	– Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。 – 注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。
インジケータ	LEDインジケータ	1 – ユーザコンソール/ USBリンク
		1 – ホスト / サーバビデオ(VGA)リンク
		1 – ホスト / サーバ キーボード / マウス(USB)リンク
電源		

電源	USB電源
環境条件	
動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
湿度	80% RH
物理的特徴	
色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	416 mm [16.4 in]
	1 x 15in (385mm) USB host cable
	1 x 11in (290mm) VGA host cable
	1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
製品縦	12.5 cm [4.9 in]
製品横	8.8 cm [3.5 in]
製品高さ	2.2 cm [0.9 in]
製品深さ	115 mm [4.5 in]
製品重量	244.0 g [8.6 oz]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	30.0 cm [11.8 in]
パッケージ横	16.9 cm [6.7 in]
パッケージ高さ	5.3 cm [2.1 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	430.0 g [15.2 oz]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - 高耐久性クラッシュカートアダプタ
	1 - USB A - Mini-Bケーブル
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。