

0,45 m Stromkabel Verlängerung, Flaches NEMA 5-15P auf NEMA 5-15R, 10A 125V, 18AWG, Stromkabel Verlängerung für Computer, Flaches Steckdosen Verlängerungskabel, UL gelistet

Produkt-ID: PACF10118IN



Dieses Stromkabel verlängerung verfügt über einen flachen, niedrigprofilierten Stecker, der bündig mit der Steckdose Ihrer Steckdosenleiste, Ihres Überspannungsschutzes oder Ihrer Wandsteckdose abschließt. Die bündige Verbindung spart Platz und ermöglicht es Ihnen, sperrige Netzteile zu betreiben, ohne andere verfügbare Steckdosen zu blockieren.

Außerdem können Sie mit dem NEMA Kabel ein vorhandenes Stromkabel um bis zu 45 cm verlängern. Durch den zusätzlichen Kabelabstand können Sie das Kabelgewirr minimieren und haben mehr Platz für zusätzliche Verbindungen an Ihrer Steckdosenleiste, Überspannungsschutzgerät oder Ihrer Wandsteckdose.

Der PACF10118IN wird von einer lebenslangen Gewährleistung von StarTech.com unterstützt, die Zuverlässigkeit garantiert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sparen Sie Platz auf Ihrer Steckdosenleiste, Ihrem Überspannungsschutzgerät oder Ihrer Wandsteckdose

## Merkmale

- **AC STROMKABEL VERLÄNGERUNG:** Dieses 0,45 m lange 18AGW Wechselstrom Verlängerungskabel mit NEMA 5-15R- und flachen NEMA 5-15P-Steckern eignet sich für Workstations/Heimbüros | Verwendung in Innenräumen | Schutzklasse für 125 V bei 10 A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene Zugentlastung für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Verlängerungskabel mit 100% Kupferdraht | Dieses Kabel ist in anderen Längen erhältlich
- **SPEZIFIKATIONEN:** 0,45m AC Stromkabel | NEMA 5-15R auf flaches NEMA 5-15P | 18AWG | 125V 10A (Max) | Manteltyp: SVT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3&degC bis 60&degC | Kabel Außendurchmesser: 6,1mm
- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel verlängerung NEMA 5-15P funktioniert mit nordamerikanischen Steckdosen | Verlängert eine 3-polige Verbindung von Ihrem Desktop Computer, Server oder Drucker | Ersatz Stromversorgungskabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Verlängerung Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Kabeltyp	SJT

### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)
Steckverbinder B	1 - NEMA 5-15 Strom (Nordamerika)

### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

### Strom

Eingangsspannung	125 AC
Eingangsstrom	10A

### Physische

## Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Flat to Straight
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	1.5 ft [0.5 m]
Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	3.3 oz [94.0 g]

## Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.4 in [29.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [100.0 g]

## Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - NEMA 5-15P auf NEMA 5-15R stromkabel
--------------------	--

## Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.