

## 4 Port FireWire PCI Schnittstellenkarte - Firewire 1394 PCI Adapter Karte

Produkt-ID: PCI1394\_4



Diese 4-Port-PCI IEEE 1394a FireWire 400-Adapterkarte verwandelt einen Hauptplatinen-PCI-Steckplatz in vier 6-polige IEEE 1394a FireWire-Buchsen (1 interne, 3 externe) und ist somit eine kostengünstige Lösung, mit der Sie jedes FireWire 400-Gerät mit einem 6-poligen Anschluss an Ihren Desktopcomputer anschließen können. Die Karte kann in Mac- oder PC-Computer installiert werden und bietet eine praktische Lösung zum Anschließen von iPods, MP3-Playern, mobilen Laufwerken, digitalen Camcordern usw. Die Adapterkarte unterstützt Hot Swap-Konnektivität, sodass Sie Ihre FireWire-Peripheriegeräte ganz einfach anschließen, trennen und wechseln können und dabei Zeit und Mühe sparen. Die 4-Port-FireWire PCI-Adapterkarte wird mit einer Kopie der Videobearbeitungssoftware VideoStudio SE Basic von ULEAD geliefert. Mit dieser Software können Sie ganz einfach Videomaterial von Ihrem digitalen Videocamcorder erfassen und bearbeiten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.

- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.
- Schließen Sie eine externe FireWire-Festplatte oder ein externes optisches Laufwerk an ein PCI-fähiges System an.

## Merkmale

- 3 externe, 1 gemeinsam genutzter interner FireWire-400-Port mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s
- Entspricht den Normen IEEE 1394a - 2000 und 1394-1995
- Mit Videobearbeitungssoftware: Ulead Video Studio SE und FireWire-Kabel
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	4
Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Bustyp	PCI (5 Volt)
Kartentyp	Standard Profile
Industrienormen	IEEE 1394-1995 IEEE 1394a OHCI PCI 2.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6306

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	400 Mbit/s
----------------------------	------------

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI (5 V, 32-Bit)
-----------------------	-----------------------

Interne Ports	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Externe Ports	3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 8.6 bis 10.4 Linux 2.6 bis 4.4.x (und höher)
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ungenutzter PCI-Steckplatz
Hinweis	Der interne Port und der obenliegende externe Port können nicht gleichzeitig verwendet werden. Nur einer von beiden Ports kann gleichzeitig aktiv sein.

---

#### Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöhe	3.1 in [8 cm]
Produktgewicht	2.5 oz [70 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.5 in [16.6 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.1 cm]
Pakethöhe	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.7 oz [189 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - PCI-FireWire-Karte
	1 - FireWire-Kabel 4-polig auf 6-polig
	1 - Treiber- und Software-CD
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.