

## 2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP

Produkt-ID: PCI2PECP



Die 2-Port-EPP/ECP-PCI-Parallel-Adapterkarte PCI2PECP kann in einen verfügbaren PCI-Steckplatz installiert werden, um dem PC zwei IEEE 1284-Ports hinzuzufügen mit Unterstützung für Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1,5 Mbit/s (bis zu 3 Mal schneller als integrierte Parallel-Ports).

Mit Unterstützung für Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 und Linux ist die Installation der EPP/ECP-Parallel-Adapterkarte das reinste Kinderspiel. Funktionen wie IRQ-Freigabe und Plug and Play garantieren zudem komfortable, problemlose Verbindungen mit allen Parallel-Peripheriegeräten.

Die perfekte Doppelprofil-Lösung: Die Parallel-Adapterkarte beinhaltet sowohl ein Standard-Slotblech als auch ein Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech für den Einbau in Slimline- oder Kleingehäuse-Systeme.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke,

Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.

## Merkmale

- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
- Einfache Plug and Play-Installation
- Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
- Kompatibel mit Linux und allen Versionen von Windows®, einschließlich Windows® XP
- IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
- Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
- Installationsscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Industrienormen	IEEE-1284
Chipset-ID	ASIX - MCS9815CV

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,5 Mbit/s
Unterstützte Protokolle	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Externe Ports	2 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012  Linux 3.5.x bis 4.11.x und höher
------------------------------	---

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Unused PCI slot
--------------------------------	-----------------

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Grün
Gehäusetyyp	Stahl
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]
Produktgewicht	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.8 oz [192.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2-Port-PCI-Parallelkarte  2 - Low Profile-Slotbleche  1 - Flachbandkabel mit DB25F-Platte
--------------------	---

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.