

4 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCI330USB2



Diese 4-Port-PCI USB 2.0-Adapterkarte von StarTech.com fügt durch einfache Installation in einen einzigen PCI-Steckplatz drei externe USB 2.0-Ports und einen internen USB 2.0-Port hinzu. Die PCI USB 2.0-Karte unterstützt Plug and Play-Installation und Hot Swap-Konnektivität mit USB 2.0-Geräten und gewährleistet so komfortable, problemlose Verbindungen ohne Neustart des Computers. Die 4-Port-PCI-USB 2.0-Adapterkarte verfügt über ein NEC-Chipsatz für erhöhte Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit USB-Geräten und unterstützt Hot Swap-Verbindungen mit USB-Geräten für komfortable, problemlose Geräteinstallation ohne Neustart des Hostcomputers. Die PCI USB 2.0-Adapterkarte ist eine hochwertige, sehr zuverlässige Lösung mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie die USB-Fähigkeit Ihres PCI-basierten Systems mit vier zusätzlichen nutzbaren USB-Anschlüssen.

- Erweitern Sie die USB-Bandbreite eines Systems, an das bereits viele USB-Geräte/Hubs angeschlossen sind.
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Merkmale

- 3 externe USB 2.0-Ports
- Ein gemeinsam genutzter Port zwischen einem externen mini-B/internen Typ A/internen Header
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
- Entspricht den PCI rev. 2.2-Spezifikationen
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei der Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	4
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile
Chipset-ID	Renesas/NEC - D720102GC

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
----------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Interne Ports	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Externe Ports	3 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

1 - USB Mini-B (5-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) , Mac OS X (tested up to 10.4), Linux
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI-Erweiterungssteckplatz
--------------------------------	--

Physische Eigenschaften

Produktlänge	5.0 in [12.7 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [45 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite	2.6 in [65 mm]
Pakethöhe	7.1 in [18.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.2 lb [0.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - PCI-USB 2.0-Karte
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.