2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCIUSB3S2

Mit der 2-Port-PCI-auf-SuperSpeed-USB 3.0-Karte PCIUSB3S2 können ältere PCI-Steckplätze den USB 3.0-Standard unterstützen, der für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s (10x schneller als USB 2.0) geeignet ist. Mit USB 3.0-Geräten erreicht diese Karte Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gbit/s und somit die doppelte Leistung von USB 2.0-Karten und -Peripheriegeräten. Diese vielseitige PCI USB 3.0-Karte ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten und funktioniert mit jedem künftigen USB 3.0-Gerät bei gleichzeitiger Unterstützung für ältere Geräte.Diese Adapterkarte wurde für ältere PCI-basierte Systeme oder Computer, an denen nur PCI-Erweiterungssteckplätze verfügbar sind, entwickelt, damit diese Systeme mit der neuesten USB-Technologie aufgerüstet und so nutzbar bleiben.Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Rüsten Sie ein älteres PCI-basiertes System mit USB 3.0 auf.

• Erweitern Sie die Systemmöglichkeiten mit zusätzlichen externen USB-Ports.

• Ermöglichen Sie hochschnelle USB 3.0-Datenkommunikation für externe Speichergeräte und Audio/Video-Geräte.

Merkmale

• 2 externe USB 3.0-Ports

• SuperSpeed USB 3.0-konforme Hostverbindung

• Liefert bis zu 900mA Strom über den USB-Anschluss

• Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95

• Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten

• Entspricht den Spezifikationen von PCI Local Bus 3.0

• Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).

• Konfiguriert mit einem Standardprofil-Slotblech und mit optionalem Low Profile-Slotblech

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Ports	2
	Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Chipset-ID	Renesas/NEC - µPD720200
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	1,3 Gbit/s (PCI Bus)
	UASP-Unterstützung	Nein
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
	Interne Ports	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

	Externe Ports	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Available PCI expansion slot
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	4.7 in [12 cm]
	Produktbreite	4.7 in [12 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [2 cm]
	Produktgewicht	1.9 oz [54 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	6.9 in [17.5 cm]
	Paketbreite	5.5 in [14 cm]
	Pakethöhe	1.2 in [30 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [145 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - PCI-USB 3.0-Karte
		1 - Low Profile-Slotblech

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.