

8 Port Rackmount PDU mit C13 Anschlüssen - 16 A - 3m Stromkabel (NEMA5-20p) - 1HE

Produkt-ID: PDU08C13H



Installieren Sie diesen Leistungsverteiler für Rackeinbau mit acht C13-Ausgängen auf einer Rack-Einheit (1U), um Ihre Einbaugeräte mit Strom zu versorgen. Der Leistungsverteiler bietet 16 Ampere Strom, der über die acht Ausgänge verteilt wird.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen zur Stromversorgung im Rack, die - wenn überhaupt - nur umständlich eingebaut werden können, ist dieser Leistungsverteiler für Rackeinbau EIA-310D-konform. Dies garantiert die sichere und ordentliche Installation in jedem beliebigen 19"-Rack, in dem eine Rack-Einheit (1U) Platz zur Verfügung steht. Damit Ihnen alles zur Verfügung steht, was Ihnen Zeit und Mühe erspart, sind Montageschrauben und Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten.

Für maximale Kompatibilität mit Ihren Geräten bietet dieser Leistungsverteiler C13-Ausgänge, die perfekt für viele weltweit vertriebene Geräte sind, darunter IT-Geräte, Bürotechnik, Messinstrumente und medizinische Geräte. Dank der insgesamt acht C13-Ausgänge kann der Leistungsverteiler zudem den Strom in Ihrem gesamten Rack verteilen.

Im Fall von plötzlichen Überspannungen, die während eines Stromausfalls oder bei anderen Anomalien auftreten können, bewahrt dieser Leistungsverteiler Ihre Geräte dank eines eingebauten dualen Leistungstrennschalters vor kostspieligen Schäden, sodass der Schutz Ihrer Geräte gewährleistet ist.

Für maximale Lebensdauer in jeder beliebigen Umgebung besteht das Gehäuse dieses Leistungsverteilers aus robustem Stahl.

Der PDU08C13H wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem Rack acht leicht zugängliche Steckdosen hinzu
- Versorgen Sie Ihre Einbaugeräte mit C13-Netzsteckern mit Strom

Merkmale

- Sorgen Sie für mühelose Installation mit einem EIA-310D-konformen Leistungsverteiler für eine Rack-Einheit (1U)
- Erreichen Sie weitgehende Gerätekompatibilität dank eines Leistungsverteilers mit C13-Ausgängen
- 3 m C19-zu--NEMA5-20p-Stromkabel im Lieferumfang enthalten
- Schützen Sie Ihre Geräte mit dem dualen Leistungstrennschalter, der in diesen Leistungsverteiler eingebaut ist
- Solides Stahlgehäuse garantiert Langlebigkeit

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Form Factor Horizontal

Steckdosenkompatibilität 8

Einbaufähig Ja

Leistung

Allgemeine Spezifikationen Überspannungsschutz: 3600 Joule

Leistungsphase: Einphasiger Stromadapter

Mitgeliefertes Stromkabel: 3 m C19-zu-NEMA5-20p

Max. Eingangsstrom pro Phase 20A

Max. Gesamtstromaufnahme pro Phase	20A
Behördlich herabgesetzter Eingangsstrom (Nordamerika)	16A
Nominale Eingangsspannung	110V - 240V
Nominale Ausgangsspannung	110V - 240V
Max. Ausgangsspannung	240V
Belastbarkeit	1920 VA

Steckverbinder

Eingangssteckverbinder	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power
Ausgangssteckverbinder	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Um 240 V zu unterstützen, muss ein anderes C19 Netzkabel beschafft werden, das die höhere Spannung unterstützt.
---------	---

Strom

Eingangsspannung	110V-240V AC
Ausgangsspannung	20V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Lagertemperatur	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
Feuchtigkeit	0% RH

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	19.1 in [48.4 cm]
Produktbreite	3.9 in [9.9 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	3.4 lb [1.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.0 in [20.4 cm]
Paketbreite	21.8 in [55.3 cm]
Pakethöhe	3.3 in [8.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.6 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack-PDU
	1 - 3 m C19-zu-NEMA5-20p-Stromkabel
	4 - M5-Schrauben
	4 - M5-Käfigmuttern
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.