

## Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Produkt-ID: PEX1PLP



Die PCIe Parallel-Karte PEX1PLP kann in einen PCI Express (PCIe) x1-Steckplatz installiert werden, sodass Sie EPP/ECP-Parallelperipheriegeräte an jeden Computer anschließen können. Dabei können Sie sich auf ein systemeigenes Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952) verlassen, das die Fähigkeiten von echtem PCI Express für maximale Leistung und Zuverlässigkeit nutzt. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt 1 DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug and Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallelkarte wird sowohl mit Standard- als auch Halbhöhen-/Low Profil-Slotblechen für Kompatibilität mit fast jedem Systemformfaktor geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallelgeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser mit Ihrem PC.

## Merkmale

- Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
- Verpackt mit montiertem Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech, mit Standard-Slotblech
- Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.1a.
- Kompatibel mit PCI Power Management 1.2

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPCIE952

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	Bis zu 2,5 Mbit/s
----------------------------	-------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	Linux 2.4.x bis 4.11.x und höher

---

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.8 in [2.1 cm]
Produktbreite	4.3 in [11.0 cm]
Produkthöhe	4.7 in [12.0 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [37.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [133.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Low Profile-PCI Express-Parallelkarte
	1 - Full-Profile-Slotblech
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.