

4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PEXUSB4DP



Die PEXUSB4DP ist eine 4-Port Low-Profile USB-Adapterkarte für Vielseitigkeit und Leistung. Die PCI Express USB-Karte stellt eine einfache Methode zur Systemerweiterung für zusätzliche Peripheriegeräte dar. Fügen Sie Ihrem System 3 externe USB 2.0-Steckplätze und 1 internen USB 2.0-Steckplatz hinzu und erhalten Sie dank USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Dank der WHQL-zertifizierten Treiber erfolgt die Installation unkompliziert mit Plug and Play. Die Low Profile-USB-Karte wird mit einem Standard-Slotblech geliefert und lässt sich somit in nahezu jedem PC-Gehäuse installieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verleihen Sie jedem PCIe-fähigen Desktop-/Workstation- oder Server-Computer zusätzliche USB 2.0 Anschlussmöglichkeiten.
- Erweitern Sie die USB 2.0-Möglichkeiten Ihres Computers mit 4 zusätzlichen Anschlüssen, damit Sie mehr Peripheriegeräte anschließen können.
- Fügen Sie einen internen USB-Port hinzu, zum Anschluss von internen USB-Geräten oder Frontblenden-USB-Hubs.
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Merkmale

- 3 externe und 1 interner USB 2.0-Anschluss
- Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
- Bis zu 500 mA pro Ausgang durch zusätzlichen Stromversorgungseingang.
- Plug and Play-fähig.
- Mit Standardprofil-Slotblech.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	4
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Industrienormen	PCI Express One Lane 2,5 Gbit/s
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6212

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbind

Steckverbindertyp(en)	PCI Express x1
Interne Ports	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)
Externe Ports	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
------------------------------	--



Mac OS X® 10.6 bis 10.10

Linux 3.5.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

System- und Kabelanforderungen	PCI Express-fähiger Computer mit einem freien PCI Express x1-Steckplatz oder höher
-----------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Lagertemperatur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	3.5 in [90 mm]
Produktbreite	3.1 in [80 mm]
Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [46 g]

Verpackungsinfo
rmationen

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132 g]

Verpackungsin
halt

Im Paket enthalten	PCI Express USB 2.0-Karte
	Anleitung
	Treiber-CD



Full-Profile-Slotblech

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

