

40 cm DB25 parallele vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat

Productcode: PLATE25F16



Deze 25-polige parallel naar 25-polige header sleufplaat heeft één DB25 vrouwelijke connector en één IDC 25 connector.

Ondersteund door onze levenslange garantie en uitsluitend bestaande uit hoogwaardige componenten, is onze parallele sleufplaatdapter een voordelige oplossing voor het toevoegen van een parallele apparaatverbinding met behulp van een compatibel moederbord.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	DB-25 (25-polig, D-Sub)
Connector B	IDC (26-polig, moederbord-header)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	16.0 in [40.6 cm]
Lengte product	16.0 in [40.6 cm]
Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
Hoogte product	0.5 in [12.5 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.8 in [21.2 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 oz [55.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	40 cm DB25 parallelle vrouwelijke naar IDC 25-polige headersleufplaat
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

