

40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt

Produkt ID: PLATE25F16



Denna 25-stifts parallell till 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt har en DB25-honkontakt och en IDC 25-kontakt.

Vår parallella täckplåtsadapter täcks av en livstidsgaranti och är endast tillverkad av komponenter av toppkvalitet och är en kostnadseffektiv lösning för att lägga till en parallell enhetsanslutning med hjälp av ett kompatibelt moderkort.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	DB-25 (25-stifts, D-Sub)
Connector B	IDC (26-stifts, moderkortskontakt)

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	16.0 in [40.6 cm]
Produktlängd	16.0 in [40.6 cm]
Produktbredd	4.7 in [12.0 cm]
Produkt höjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktvikt	1.8 oz [50.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.8 in [21.2 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

