

1 Port USB WLAN N 802.11 b/g/n Printserver mit 10/100 Mb/s Ethernet Anschluss

Produkt-ID: PM1115UWEU



Mit dem Wireless N-Druckserver PM1115UWEU können mehrere Benutzer gleichzeitig einen standardmäßigen USB-Drucker über ein WiFi-Netzwerk oder eine kabelgebundene LAN-Verbindung nutzen.

Dieser kompakte drahtlose Druckserver unterstützt 802.11b/g/n-Drahtlosstandards für die Nutzung mit fast jedem Drahtlosnetzwerk und dient zudem als primäre Schnittstelle oder Backup-Schnittstelle. Außerdem bietet der Druckserver auch einen RJ45-Port für 10/100-Mbit/s-Kabelverbindungen. Durch die Bereitstellung des drahtlosen Netzwerkdruckzugangs können Sie den Drucker an jedem Ort mit Netzwerkzugriff aufstellen und die zusätzlichen Kosten für den Erwerb eigener Drucker für jede Workstation oder jeden Bereich vermeiden.

Dieser drahtlose USB-Druckserver ist in Minuten einsatzbereit und nutzt entweder eine webgestützte Schnittstelle oder einen Windows®-basierten Installationsassistenten und bietet auch eine WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für schnelle und einfache Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Dank Kompatibilität mit USB 2.0-Standards und einer Vielzahl von USB-Druckern und -Betriebssystemen ist dieser Netzwerkdruckserver mit Simple Network Management Protocol (SNMP)-Unterstützung für Remote-Überwachung hervorragend für die Installation in gemischten Umgebungen geeignet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Konvertieren Sie einen standardmäßigen USB-Drucker in einen eigenständigen, drahtlosen Drucker, und nutzen Sie ihn mit mehreren Computern im Netzwerk
- Eine praktische Netzwerkdrucklösung für Bildungs- und Regierungseinrichtungen
- Eliminieren Sie die Leistungsprobleme in Zusammenhang mit einem als Druckserver genutzten, stets eingeschalteten, dedizierten PC

Merkmale

- Konform mit 802.11b/g/n-Drahtlosnetzwerken, mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s
- USB 2.0-Unterstützung
- Optionaler 10/100-Mbit/s-RJ-45-LAN-Port
- Kompaktes, leichtes Design mit interner Antenne
- Unterstützt SNMP für Remote-Druckerverwaltung - funktioniert mit den meisten SNMP-basierten Anwendungen
- Benutzerfreundliche Webschnittstelle oder Windows-basierte Konfiguration und Einrichtung
- Integrierte Multifunktionstaste zum Zurücksetzen des Geräts, Laden von Werkseinstellungen oder Drucken einer Selbsttestseite
- Integrierte WPS-Taste (WiFi Protected Setup) für einfache Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk
- Unterstützt DHCP-Server/Client-Protokolle und UPnP

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 1

Schnittstelle USB 2.0

RJ45 (10/100-Ethernet)

Drahtlos

	Industrienormen	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Leistung	Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
	Frequenz	2.4 GHz
	Sicherheitsmerkmale	WEP-Datenverschlüsselung WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Unterstützte Protokolle	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port) IPX NetBEUI AppleTalk SNMP SMB over IP
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) 1 - RJ-45 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x und höher - Nur LTS Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	USB-Druckerkabel nicht im Lieferumfang

	Hinweis	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Status 1 - USB 1 - WLAN
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.3 A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	1 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	5
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	2.8 in [7.2 cm]
	Produktbreite	2.3 in [5.8 cm]

Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	2.3 oz [65.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.1 in [23.0 cm]
Paketbreite	5.9 in [15.1 cm]
Pakethöhe	2.8 in [7.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.3 oz [319.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Drahtloser Druckserver
	1 - Netzadapter
	1 - Software-CD
	1 - Kurzanleitung für Installation

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.