

12U 19" Uitschuifbaar en Roterend Open Frame Server Rack, 4 Post AV/Data Rack, 42,5cm (16.7") Diep Slide-Out IT Rack met Kabelmanagement, Uittrekbaar/Draaibaar Computer Rack

Productcode: PORACK12U



Met dit 12U uitschuifbaar server rack kunt u ruimte besparen, terwijl uw rackmonteerbare apparatuur netjes georganiseerd en toegankelijk blijft. Het compacte open-frame rack kan eenvoudig worden uitgeschoven en geroteerd, zodat uw apparatuur gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en toegankelijk is en maakt het eenvoudig om, indien nodig, onderhoud uit te voeren.

De maximale totale belasting van het rack is 56,7 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Dit rack helpt u waardevolle vloerruimte te besparen. Het is ontworpen voor installatie op nauwe plaatsen zoals onder een tafel of in een kast. Door de veelzijdigheid is dit rack perfect voor de opslag van uw servers in een vergaderruimte, klein kantoor/thuiskantoor, restaurant of op elke plaats waar ruimte zeer belangrijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Voor eenvoudige installatie en onderhoud van de apparatuur is het 12U server rack gemonteerd op schuifrails, waardoor u gemakkelijker toegang hebt tot de achterkant van uw apparatuur. Dankzij het open-frame design biedt het rack niet alleen maximale toegankelijkheid, maar ook onbelemmerde luchtstroom naar uw apparatuur, en zorgt zo voor passieve koeling en dus optimale bedrijfstemperaturen voor uw rackmonteerbare apparatuur.

Bespaar verzendkosten

Dit rack wordt geleverd in een platte doos, waardoor het verzendvolume wordt verlaagd en de verzendkosten aanzienlijk lager zijn dan racks die volledig gemonteerd worden verzonden. Bovendien is het rack efficiënt verpakt voor eenvoudig transport en opslag.

De PORACK12U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
- Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
- In een rack te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen

- **UNIEK UITSCHUIFBAAR & ROTEREND DESIGN:** 19" 4 post open frame netwerk rack. Ideaal voor installatie in built-in cabinet & gemakkelijk uit te schuiven tot 45,7cm. Roteerbaar tot 90 graden voor eenvoudige toegang tot apparatuur.
- **GEÏNTEGREERD KABELBEHEER:** Organiseer de kabels in dit AV/Data/IT/Communicatie-rack en zorg voor makkelijke toegang zonder kabelwarboel. Kabels kunnen indien nodig naar beneden en onder het rack worden geleid.
- **TECH SPECS:** Max. Montage Diepte 40,6cm(16.7") | Max. Uitschuifdiepte 101,6 (40.5") | EIA/ECA-310-E Compliant | Capaciteit 56.7kg | Kooimoeren & Schroeven meegeleverd.
- **EENVOUDIGE VERZENDING & MONTAGE:** Het draaibare rek voor computermateriaal wordt geleverd in een handige flat-pack formfactor met een gemakkelijk te monteren ontwerp dat kooimoeren en schroeven bevat om uw apparatuur te installeren.
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit open frame server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en wordt 2 jaar ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame

U-hoogte	12U
Speciale functies	Geïntegreerd kabelbeheer
	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	22.4 in [56.8 cm]
Breedte product	19.2 in [48.7 cm]
Hoogte product	24.2 in [61.5 cm]
Gewicht product	51.6 lb [23.4 kg]
Maximale montagediepte	16.7 in [42.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	24.6 in [62.5 cm]
Package Width	21.7 in [55.0 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]



Verzendgewicht
(verpakt) 58.7 lb [26.6 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

schuiflade
bovenste steun
verticale rails
stabilisatieplaat
beveiligingsplaat
smalle kabelmanager
kabelmanager
duimschroeven
montageschroeven
montagemoeren
M5 kooimoeren
M5 schroeven
handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

