

1 m hochbelastbares Verlängerungskabel, IEC 320 C14 auf IEC 320 C13 schwarzes Verlängerungskabel, 15A 125V, 14AWG, Stromkabel Verlängerung, AC Stromkabel, UL gelistet

Produkt-ID: PXT100143



Das C13-auf-C14-PDU-Computerstromverlängerungskabel (91 cm) PXT100143 verfügt über 2,5 mm²-Draht, der für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es eine zuverlässige Lösung für große Serveranwendungen, für die ein höherwertiges, stärkeres Kabel erforderlich ist, und zum Anschließen von Stromverteilern (PDU, Power Distribution Unit).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie den Stromanschluss von Ihrem Server zu einer PDU um bis zu 91 cm.

Merkmale

- **HOCHBELASTBARES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Dieses 0,9 m lange universelle Stromkabel (14AWG) mit Steckern von IEC 60320 C14 auf IEC 60320 C13 eignet sich für Arbeitsplätze/Heimbüros | für den Innenbereich | Schutzklasse 125 V bei 15 A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL-geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene Zugentlastung an

Steckern für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Kabel, mit 100% Kupferdraht | Erhältlich in anderen Längen

- **SPEZIFIKATIONEN:** 0,9 m AC Stromkabel | IEC 60320 C14 auf IEC 60320 C13 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Manteltyp: SJT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 9,14mm

- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel C14 arbeitet mit nordamerikanischen Kabeln | Verlängert Verbindungen zu Servern, Desktop Computern, Monitoren, Druckern und mehr | Ersatz Stromkabel Verlängerung

- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Verlängerungskabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SJT

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C14 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	125 AC
Eingangsstrom	15 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	14 AWG

Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	1.1 in [27 mm]
Produkthöhe	0.8 in [19.1 mm]
Produktgewicht	5.5 oz [156 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.4 in [16.3 cm]
Paketbreite	3.1 in [7.9 cm]
Pakethöhe	1.8 in [4.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.1 oz [174.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91 cm 2,5 mm ² -Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.