

1 m Stromkabel Verlängerung, C14 auf C13, 10A 125V, 18AWG, Stromkabel
Verlängerung für Computer, IEC-320-C14 auf IEC-320-C13 AC Netzteil Stromkabel
Verlängerung, UL gelistet

Produkt-ID: PXT1003



Dieses 1 m lange Stromkabel Verlängerung kann als Stromkabel für Ihren PC oder als Verlängerungskabel für Ihr vorhandenes Computer Stromkabel verwendet werden.

Diese von Experten entworfene und aus hochwertigen Materialien gefertigte Stromkabel (C14 bis C13) verfügt über einen Computer Stromanschluss (Buchse) und einen verdeckten Stromanschluss (Stecker).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verlängern Sie das Netzkabel Ihres Monitors, Scanners, Druckers oder PCs um weitere 1 m

Merkmale

- AC STROMKABEL: Dieses 30cm 18AWG Verlängerungskabel mit IEC 60320 C14 und IEC 60320 C13 Steckern ist für Büro/Heimbüro geeignet | Innenanwendung | Schutzklasse 125V bei 10A

- LEISTUNG UND SICHERHEIT: UL geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene zugentlastete Stecker für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-Leiter Verlängerungskabel aus 100% Kupferdraht | Dieses Stromkabel ist auch in anderen Längen erhältlich
- SPEZIFIKATIONEN: 1 m AC Stromkabel | IEC 60320 C14 auf IEC 60320 C13 | 18AWG | 125V 10A (Max) | Manteltyp: SVT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel-Außendurchmesser: 6,1mm
- KOMPATIBILITÄT: PC Stromkabel IEC 60320 C14 arbeitet mit nordamerikanischen Steckdosen | IEC C13 Stecker arbeitet mit den meisten Desktop Computern, Servern, PDUs, UPS, Druckern und mehr | Ersatz PC Stromversorgungskabel
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Leistung

Garantiebestimmungen Lifetime

Max. Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
-----------------	----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C13 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	125V AC
Eingangsstrom	10 A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]

Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	3.5 oz [98.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.8 in [12.1 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [104.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 91cm Standard Computer-Netzkabelverlängerung - C14 auf C13
--------------------	----------------------------------------------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

