

3 m Stromkabel Verlängerung Splitter, C14 auf 2x C13, 13A 250V, 16AWG, Stromkabel Verlängerung für Computer, IEC 320 C14 auf 2x C13 AC Netzteil Verlängerungskabel, UL gelistet

Produkt-ID: PXT100Y



Das 3 m lange Computernetzkabel PXT100Y ist mit einem C14- und zwei C13-Stromanschlüssen versehen, sodass zwei Geräte an einen Netzanschluss angeschlossen werden können. Dadurch wird an der Steckerleiste, am Überstromschutz oder an der Wandsteckdose Platz frei für andere Geräte.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie zwei Computer, Monitore und/oder Drucker an einen einzigen Netzanschluss an einer Steckdosenleiste, einen Überspannungsschutzgerät oder eine Wandsteckdose an

Merkmale

- **AC STROMKABEL SPLITTER:** Dieses 3 m 16AWG Verlängerungskabel mit IEC 60320 C14 und 2x IEC 60320 C13 Steckern ist für Büro/Heimbüro geeignet | Schutzklasse 250V bei 13A
- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene zugentlastete Stecker für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-Leiter Verlängerungskabel aus 100% Kupferdraht |

Dieses Stromkabel ist auch in anderen Längen erhältlich

- **SPEZIFIKATIONEN:** 3m AC Stromkabel | IEC 60320 C14 auf 2x IEC 60320 C13 | 16AWG | 250V 13A (Max) | Manteltyp: SJT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: 3°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 6,1 mm
- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel IEC 60320 C14 arbeitet mit nordamerikanischen Kabeln | IEC C13 Stecker arbeitet mit den meisten Desktop Computern, Servern, PDUs, UPS, Druckern, und mehr | Ersatz PC Stromversorgungskabel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Stromkabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SJT

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B	2 - IEC 60320 C13 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

Strom

Eingangsspannung	250V AC
Eingangsstrom	13A

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	16 AWG
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]

Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktbreite	2.0 in [5.1 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	12.5 oz [354.0 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	10.2 in [26.0 cm]
Paketbreite	9.7 in [24.7 cm]
Pakethöhe	2.2 in [5.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m Computernetzkabel-Splitter IEC320 C14 auf 2x IEC320 C13
--------------------	--

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.