

Cable de Alimentación Corriente de 1,8m para Computador PC C13 a Clavija Europea Europlug Schuko - CEE 7/16 7/4

ID del Producto: PXT101EUR



El cable de alimentación EU PC de 2 clavijas (1,8 metro), modelo PXT101EUR, está fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para conexiones eléctricas duraderas y estables de un computador.

Este cable de alimentación incluye un conector Schuko CEE7, así como un conector C13, y está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC o la impresora láser a una toma de corriente con conexión a tierra

## Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación de ordenador flexible de 2m con enchufe Schuko de la UE y conector IEC C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para transportar 250 V a 10 A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Extremos moldeados para una mayor durabilidad y conectores

aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre de cobre 100%  
| Clasificación contra incendios: VW-1 | Certificado por la CE

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 2m | Enchufe Schuko UE a IEC 60320 C13 | 18AWG (0,75mm<sup>2</sup>) | 250V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 10 a 60 | Diámetro exterior: 6,8mm

- **COMPATIBILIDAD:** El enchufe Schuko de la UE funciona con tomas de corriente para Europa | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de los ordenadores de sobremesa y con muchos monitores, escáneres, impresoras, etc. | Cable de repuesto

- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Disponible en otras longitudes

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación CEE 7/7 (Europa)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	10 A

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	0.75mm <sup>2</sup>
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	14.4 in [36.5 cm]

Altura del Producto	14.4 in [36.5 cm]
Peso del Producto	7.3 oz [206.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Ancho de la Caja	10.2 in [25.9 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [216.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación (Europa) de dos clavijas (1,8 metros) para ordenadores
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.