



- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Extrémités entièrement moulées pour la durabilité et connecteurs approuvés par le VDE | Câble d'alimentation à 3 conducteurs fabriqués à partir de fils 100% en cuivre | Résistance au feu : VW-1 | Certifié CE
- **CARACTÉRISTIQUES** : Cordon de 2m | Prise Schuko UE à IEC 60320 C13 | 18AWG (0.75mm<sup>2</sup>) | 250V 10A (Max) | Caractéristiques de la gaine : H05VV-F | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Gamme de température : 10 à 60 | Diamètre extérieur du câble : 6.8mm
- **COMPATIBILITÉ** : La prise Schuko de l'UE fonctionne avec les prises électriques européennes. Le connecteur IEC C13 fonctionne avec la plupart des PC de bureau, ainsi qu'avec de nombreux moniteurs/scanners/imprimantes et autres
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu pour les professionnels de l'IT, ce câble d'alimentation pour ordinateur est garanti à vie, y compris l'assistance technique multilingue gratuite 24/5. Disponible dans d'autres longueurs

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de câble	SVT

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe)
Connecteur B	1 - Alimentation C13 IEC 60320

---

#### Alimentation

Tension d'entrée	250 AC
Courant d'entrée	10 A

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	0.75mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	14.4 in [36.5 cm]

Hauteur du produit	14.4 in [36.5 cm]
Poids du produit	7.3 oz [206.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Package Width	10.2 in [25.9 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Poids brut	7.6 oz [216.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'Alimentation PC 1,8 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 - Cordon Secteur
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis