

Cable de 3m de Alimentación de Ordenador, 18AWG, BS 1363 a C13, 10A 250V, Cable de Alimentación de Repuesto, Cable de TV/Monitor, Adaptador de Corriente para el Reino Unido

ID del Producto: PXT101UK3M



El cable de alimentación para ordenador (Reino Unido) PXT101UK3M incluye un enchufe BS 1363 y un conector C13, lo cual lo convierte en un cable de repuesto adecuado para cables de alimentación de PC perdidos o averiados.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC o la impresora láser a una toma de corriente con conexión a tierra del Reino Unido

## Características

- **CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** Este cable de alimentación de ordenador flexible de 18AWG (0,75mm<sup>2</sup>) de 3m con conectores BS1363 e IEC60320 C13 es adecuado para el uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas | Clasificado para 250V a 10A
- **RENDIMIENTO Y SEGURIDAD:** Alivio de tensión totalmente moldeado para una mayor durabilidad y

conectores aprobados por la VDE | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre de cobre al 100% | Clasificación contra incendios: VW-1

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 3m | BS 1363 a IEC 60320 C13 | 18AWG (0,75mm<sup>2</sup>) | 250V 10A (Max) | Clasificación de la cubierta: H05VV-F | Material de la cubierta: PVC | Color: Negro | Rango de temperatura: 3 a 60 | Diámetro del cable: 6,8mm
- **COMPATIBILIDAD:** Funciona con tomas de corriente del Reino Unido BS1363 | El conector IEC C13 funciona con la mayoría de ordenadores de sobremesa, monitores y muchos más | Cable de alimentación para PC de repuesto
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado para los profesionales de la informática, este cable está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5 | Este cable está disponible en otras longitudes

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SVT

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - BS 1363 Power (UK)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

---

#### Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	10 A

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	0.75mm <sup>2</sup>
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto	1.9 in [4.8 cm]
Altura del Producto	1.9 in [4.7 cm]
Peso del Producto	10.8 oz [306.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.1 oz [315.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación (3 m) para ordenador (Reino Unido)
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.