

Cavo di Alimentazione per Computer da 3m, Cavo Elettrico AC di Ricambio per PC/Stampante da Spina EU Schuko a C13, 10A-250V, Omologato UL

ID prodotto: PXT101UK3M



Il cavo di alimentazione per computer del Regno Unito PXT101UK3M presenta una spina BS 1363 e un connettore C13 che lo rendono un perfetto ricambio per cavi di alimentazione per PC usurati o smarriti.

Questo connettore di rete di alimentazione a 3 pin è progettato per la massima durata e affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di monitor, PC o stampante laser a una presa di alimentazione del Regno Unito con messa a terra

Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE AC:** Questo flessibile Cavo di Alimentazione per Computer da 3m 18AWG (0.75mm²), con connettori BS1363 e C13 IEC 60320 è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio e Casa | 250V-10A
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Cavo Alimentazione con 3 conduttori in rame al 100% | Classificazione

antincendio: VW-1

- **SPECIFICHE:** Cavo Alimentazione da 3m | BS1363 a C13 IEC 60320 | 18AWG (0.75mm²) | 250V-10A (Max) | Tipo Rivestimento: H05VV-F | Materiale Rivestimento: PVC | Colore: Nero | Temperatura di Esercizio: 3 a 60 | Diametro esterno del cavo: 6.8mm
- **COMPATIBILITÀ:** La Spina BS1363 è compatibile con le prese elettriche del Regno Unito | Il connettore C13 IEC si adatta alla maggior parte dei Computer Desktop, Monitor, Stampanti e molto altro | Ricambio del Cavo di Alimentazione per PC, Cavo per Bollitore
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5 | | Questo cavo di alimentazione UK è disponibile in altre lunghezze

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	SVT

Connettore/i

Connettore A	1 - BS 1363 Power (UK)
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13

Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	10 A

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm ²
Lunghezza del cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	1.9 in [4.8 cm]
Altezza prodotto	1.9 in [4.7 cm]

Peso prodotto 10.8 oz [306.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.4 in [29.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.1 oz [315.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per computer del Regno Unito standard 3 m
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.