

Cavo di Alimentazione per Computer a Y da 2m; Cavo Elettrico Splitter AC di Ricambio per PC/Monitor da Schuko a 2x C13, 10A-250V, Omologato UL

ID prodotto: PXT101YEU2M



È possibile risparmiare spazio su prese multiple, dispositivi di protezione da sovratensioni o prese a muro e liberare spazio per altri dispositivi grazie a questo cavo di alimentazione C13 che consente di collegare due dispositivi in una singola presa elettrica.

La lunghezza del cavo a partire dalla divisione a Y è di 50 cm su ogni lato e offre quindi un'ampia distanza per collegare i dispositivi in modo sicuro. È possibile alimentare due monitor, un monitor e un computer oppure due switch in un rack senza creare tensioni sul cavo.

Il cavo di alimentazione C13 è totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Alimentazione di due dispositivi da una singola presa elettrica

## Caratteristiche

- CAVO DI ALIMENTAZIONE AC: Questo Cavo Alimentazione flessibile per Computer da 2m 18AWG, con spina EU Schuko e 2 connettori IEC C13, è adatto a postazioni di lavoro in Ufficio e Casa;

## 250V-10A

- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Connettori approvati VDE, progettati per una maggiore durata | Cavo di alimentazione a 3 conduttori in rame al 100% | Classificazione antincendio: VW-1 | Certificato CE
- **SPECIFICHE:** Cavo Alimentazione da 2m | Spina EU Schuko a 2x C13 IEC-60320 | 18AWG | 250V-10A (Max) | Tipo di rivestimento: H05VV-F | Materiale del Rivestimento: PVC | Colore: Nero | Temperatura di Esercizio: 10-60 | Diametro esterno del cavo: 6.8mm
- **COMPATIBILITÀ:** Spina EU Schuko compatibile con le prese elettriche europee | Il connettore IEC C13 è compatibile con la maggior parte dei Computer Desktop, Monitor, Scanner, Stampanti e altro | Cavo di ricambio per l'alimentazione del PC
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5 | Questo cavo di alimentazione C13 è disponibile in altre lunghezze

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo)
Connettore B	2 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13

---

### Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	10 A

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	20~80% RH

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Stile connettori	Dritto
Diametro filo	0.75mm <sup>2</sup>
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.2 cm]
Altezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
Peso prodotto	10.8 oz [307.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.0 oz [311.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione
--------------------------	---------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.