Cable de 3m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 2,5mm² para alimentación de ordenadores

ID del Producto: PXT515191410



Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C19 tiene un alambre de 2,5mm², apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores de alta calidad, como enrutadores, conmutadores, unidades PDU (unidad de distribución de la alimentación), etc.

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 3m, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte su equipo de servidor de alta potencia a un tomacorriente

• Alargue su cable de alimentación existente en 3m

Características

• CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal de 14AWG de 3m con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C19 es adecuado para estaciones de

trabajo/oficina en casa | Clasificado para transportar 125V a 15A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

• ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de CA de 3m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C19 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 75°C | Diámetro exterior del cable: 9,1mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente norteamericanas | El conector IEC C19 funciona con la mayoría de los servidores y equipos de red | Cable de alimentación para PC de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable de alimentación de 3 clavijas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

General		
	UPC	065030860727
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	UL Listed
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	125 AC
	Corriente de Entrada	15 A
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Calibre del Cable	14 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
	Peso del Producto	17.3 oz [490 g]

Hardware		
	Número de Conductores	3
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Clasificación de Resistencia al Fuego	VW-1 (Vertical-Wire Flame Test)
	Tipo de Cable	SJT
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Cable de alimentación de ordenador de 3m y grosor de 2,5mm² - NEMA 5-15P a IEC 320 C19
	Ancho del Paquete	9.7 in [24.6 cm]
	Profundidad del Paquete	3.9 in [100 mm]
	Altura del Paquete	2.8 in [72 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	18.2 oz [516 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	NEMA 5-15 (125V AC, 15A)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	IEC C19 (250V AC, 16A)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.