

1 m hochbelastbares Verlängerungskabel, IEC 320 C13 auf IEC 320 C20 schwarzes Verlängerungskabel, 15A 125V, 14AWG, Stromkabel Verlängerung, AC Stromkabel, UL gelistet

Produkt-ID: PXTC13C20143



Dieses C13-auf-C20-Netzkabel von StarTech.com verfügt über ein 2,5 mm<sup>2</sup>-Kabel, das für leistungsfähige Verbindungen geeignet ist. Damit ist es hervorragend für Serveranwendungen und zum Anschließen an einen Stromverteiler (PDU - Power Distribution Unit) geeignet.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schließen Sie Ihren Server an einen PDU an
- Erweitern Sie die Verbindung zwischen Server und PDU um bis zu 90 cm

## Merkmale

- **HOCHBELASTBARES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Dieses 1 m lange universelle Stromkabel (14AWG) mit Steckern von IEC 60320 C13 auf IEC 60320 C20 eignet sich für Arbeitsplätze/Heimbüros | für den Innenbereich | Schutzklasse 125 V bei 15 A

- **LEISTUNG UND SICHERHEIT:** UL-geprüft (UL62 & UL817) | Vollständig vergossene Zugentlastung an Steckern für Haltbarkeit | Schutzklasse: VW-1 | 3-adriges Kabel, mit 100% Kupferdraht | Erhältlich in anderen Längen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m AC Stromkabel | IEC 60320 C13 auf IEC 60320 C20 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Manteltyp: SJT | Mantelmaterial: PVC | Schwarz | Temperaturbereich: -20°C bis 60°C | Kabel Außendurchmesser: 9,14mm
- **KOMPATIBILITÄT:** PC Stromkabel C13 funktioniert mit den meisten Computern | Verlängern Sie die Verbindungen zu Servern, Desktop Computern, Monitoren, Druckern und vielem mehr | Ersatz Stromkabel verlängerung
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Verlängerungskabel Lebenslang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	3
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	SJT

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - IEC 60320 C13 Strom
Steckverbinder B	1 - IEC 60320 C20 Strom

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	UL gelistet
---------	-------------

---

#### Strom

Eingangsspannung	125 AC
Eingangsstrom	15 A

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	14 AWG

Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktgewicht	8.0 oz [228 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.2 in [25.8 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.4 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.6 oz [186.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 90 cm langes 2,5 mm <sup>2</sup> -Computernetzkabel - C13 auf C20
--------------------	---

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.