

l'intérieur et à une tension de 125V à 15A

- **PERFORMANCES ET SÉCURITÉ** : Répertoire UL (UL62 & UL817) | Soulagement de traction moulé sur connecteurs pour une meilleure durabilité | Résistance au feu : VW-1 | Câble à 3 conducteurs fabriqué avec un fil 100% cuivre | Disponible dans d'autres longueurs
- **CARACTÉRISTIQUES** : Cordon d'alimentation CA 1m | IEC 60320 C13 à IEC 60320 C20 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Type de gaine : SJT | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Plage de température : -20°C à 60°C | Diamètre extérieur du câble : 9,14mm
- **COMPATIBILITÉ** : Le cordon d'alimentation C13 pour PC fonctionne avec la plupart des matériels informatiques | Étendre les connexions aux serveurs, aux ordinateurs de bureau, aux moniteurs, aux imprimantes et plus encore | Câble d'extension de remplacement
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce câble d'extension d'alimentation est garanti à vie, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	3
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	SJT

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B	1 - Alimentation C20 IEC 60320

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Listé UL
----------	----------

Alimentation

Tension d'entrée	125 AC
Courant d'entrée	15 A

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Calibre du fil	14 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Poids du produit	8.0 oz [228 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.2 in [25.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	2.0 in [5.1 cm]
Poids brut	6.6 oz [186.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Cordon d'alimentation pour ordinateur 2,5 mm ² de 91 cm – C13 vers C20
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis